

CONSIGLI DI VENDITA

Raccordi a compressione e accessori



Robusti e modulari per la massima tranquillità

- Raccordi in metallo ad **alta resistenza**, da -60 °C a +250 °C e fino a 550 bar
- Una tecnologia di **tenuta metallica** collaudata e di lunga durata
- Versione in acciaio inossidabile da utilizzare in caso di ambienti aggressivi e fluidi corrosivi
- Resistenza alle scintille e diametri del tubo (fino a 28 mm), ideali per applicazioni **del settore automobilistico**
- Vasta offerta di accessori con molte forme e filettature per **installazioni modulari**
- **Compatibili** con una varietà di **materiali dei tubi** (metallo, polimero, acciaio, gomma)
- **Ampia gamma di accessori** disponibili (multimateriale, multiformato, multidiametro, multifilettatura) per completare l'installazione
- Prodotti **realizzati in Europa** per garantire la sostenibilità