

ARGUMENTAIRE DE VENTE

Raccords à compression & Accessoires



Robustes & modulables pour une utilisation en toute tranquillité

- Raccords métalliques **hautement résistants**, de -60°C à +250°C et jusqu'à 550 bar
- Une technologie d'**étanchéité métallique** éprouvée et durable
- Version en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements agressifs et les fluides corrosifs
- Résistance aux étincelles et diamètres de tube (jusqu'à 28 mm) convenant aux applications du **process automobile**
- Large gamme d'accessoires, avec un vaste choix de formes et de filetages pour des **solutions modulables**
- **Compatibles** avec un large choix de **matériaux de tubes** (métal, polymère, acier, caoutchouc)
- **Large gamme d'accessoires** (multi-matériaux, multiformes, multi-diamètres, multi-filetages) pour compléter l'installation
- Produits "**made in Europe**" pour assurer un niveau de service constant et durable