

CONSIGLI DI VENDITA

Raccordi a innesto rapido LIQUIFIT®



1

Progettati specificamente per i liquidi

2

Affidabili per la massima tranquillità

- Conformità alle **normative più stringenti in materia di alimenti e bevande** (NSF, FDA, KTW, ACS, WRAS, 1935/2004, DM174)
- **Elevate prestazioni di tenuta** con l'effetto di pompaggio più basso in assoluto sul mercato (solo 0,2 mm)
- Resistenza alle **temperature elevate** (+130 °C e 10 bar) per i raccordi da tubo a tubo per Ø 4, 6 e 8 mm
- Prodotto **compatto**: più compatto del 20-40% rispetto alla concorrenza
- Processo **automatizzato** collaudato e **controllato** da una telecamera
- Controllo completo del test di tenuta
- Solido sistema di gestione della qualità: certificazione **IATF ISO 16949** per il settore automobilistico
- Prodotti **realizzati in Europa** per garantire la sostenibilità

3

Sicuri per la protezione degli utenti

- **Senza bisfenolo e ftalato**
- **Nessuna migrazione delle materie prime** per una perfetta integrità dei liquidi con il nostro polimero ad alta ingegnerizzazione a base biologica

4

Sicuri per l'ambiente

- **Prodotto sostenibile** che utilizza il polimero a base biologica
- Generano **una quantità di CO₂ 5 volte inferiore** durante il ciclo di vita