

CONSIGLI DI VENDITA

Raccordi a innesto LF 3800



1

Robusti per ambienti aggressivi

- **Design completamente in metallo** nel migliore acciaio inossidabile 316L, per una resistenza estrema ai fluidi esterni e interni
- Resistenza alle **temperature** elevate (**fino a +150 °C**) e **ampia compatibilità chimica** con guarnizioni e tenute elastomeriche FKM
- Resistenza **elevata alle vibrazioni** e **alla pressione**, fino a 30 bar, grazie alla tecnologia di serraggio a pinza
- Raccordi perfetti per applicazioni **alimentari, chimiche** e **mediche**

2

Sicuri e affidabili per la massima tranquillità

- **Integrità dei fluidi** grazie al materiale in acciaio inossidabile 316L
- Esclusivo **design esterno igienico** che facilita il processo di pulizia ed evita qualsiasi contaminazione: superficie liscia (Ra 0,8) e nessuna zona di ritenzione
- Processo **automatizzato** collaudato e **controllato** da una telecamera
- Controllo completo del test di tenuta
- Sistema di **gestione della qualità** conforme ai requisiti IATF ISO 16949 per il settore automobilistico
- Prodotti **realizzati in Europa** per garantire la sostenibilità