

CONSEJOS DE VENTAS

Racores a presión LF 3800



1

Sólido para entornos agresivos

- **Diseño totalmente metálico** en el mejor acero inoxidable **316L**, para una resistencia extrema a los fluidos externos e internos
- **Resistencia a altas temperaturas** (hasta +150 °C) y gran **compatibilidad química** con juntas FKM
- Alta **resistencia a las vibraciones y a la presión**, hasta 30 bar, gracias a la tecnología de sujeción de pinzas
- Racores perfectos para aplicaciones **alimentarias, químicas y médicas**

2

Seguro y confiable para su tranquilidad

- **Integridad del fluido** gracias al material de acero inoxidable 316L
- **Diseño externo higiénico** único que facilita el proceso de limpieza y evita cualquier contaminación: superficie lisa (Ra 0,8) y sin zona de retención
- **Proceso** automatizado comprobado **controlado** por cámara
- Control a prueba de fugas al 100 %
- Sistema de gestión de calidad que sigue los requisitos **ISO IATF 16949** de la industria automotriz
- Productos **fabricados en Europa** para garantizar un servicio sustentable