

ARGUMENTAIRE DE VENTE

Raccords instantanés LF 3800



1

Robustes pour les environnements agressifs

- **Conception tout métal** en acier inoxydable **316L**, pour une très haute résistance aux fluides externes et internes
- Haute résistance à la température (jusqu'à +150 °C) et grande **compatibilité chimique** grâce aux joints FKM
- Résistance élevée aux **vibrations** et à la **pression**, jusqu'à 30 bar, grâce à la technologie d'accrochage par pince
- Raccords parfaits pour les applications **alimentaires**, **chimiques** et **médicales**

2

Sûrs & fiables pour une utilisation en toute tranquillité

- **Intégrité du fluide** grâce au matériau en acier inoxydable 316L
- **Conception extérieure hygiénique** unique facilitant le processus de nettoyage et évitant toute contamination : surface lisse (Ra 0,8) et absence de zone de rétention
- Processus de fabrication **automatisé** éprouvé, avec **contrôle caméra**
- Contrôle étanchéité à 100%
- Système de **gestion de la qualité** basée sur les exigences de la norme **ISO IATF 16949** issue de l'industrie automobile
- Produits "**made in Europe**" pour assurer un niveau de service constant et durable