


XT Terminal Xpress

Nueva Plataforma de Visualización

Alto Desempeño, Gráficos de Calidad y Confiabilidad en la operación



Experiencia de Clase Mundial

El procesador Quad Core de 1.83 GHz libera el poder del software **Xpress**. Las comunicaciones para múltiples PLC's son manejadas con facilidad, los gráficos, animaciones y la actualización de datos críticos ahora son más rápidos que nunca. La excelente sensibilidad y respuesta de la pantalla, junto con la funcionalidad de **Xpress**, entregan una experiencia óptima al usuario.



Gabinete Más Compacto

Con un bisel pequeño y un perfil bajo se reduce el espacio de gabinete requerido, al mismo tiempo un procesador ultra-eficiente limita la energía consumida y el calor generado.

Operación Confiable

Con memoria de estado sólido (Tarjeta SD), un diseño de carcasa cerrada y enfriamiento sin ventilador, se eliminan las causas más comunes de fallas y se asegura una operación confiable durante una larga vida útil.

Acceso Remoto Seguro

Con dos puertos Ethernet es posible separar la red de piso de la red de oficinas reduciendo así los riesgos relacionados con accesos remotos. Las funciones avanzadas de seguridad limitan el acceso a la información a cual tiene acceso cada usuario.



Software Xpress

La **XT** viene pre-cargada con el poderoso software de visualización **Xpress** el cual permite visualizar, controlar e incluso modificar la aplicación tanto de manera local como remota.

El software de desarrollo **Xpress Manager 4.1** gestiona los drivers de comunicación, permite crear aplicaciones fuera de línea y ayuda a mantener respaldos de múltiples aplicaciones.

Xpress ofrece un entorno intuitivo basado en objetos para la rápida creación de paneles. Es posible utilizar plantillas de paneles pre-configurados o crearlos con la variedad de herramientas disponibles, como son: Botones, Indicadores Numéricos, Graficas de Barras, Potenciómetros, Indicadores de Aguja y más.

El Nuevo **Xpress 4.1** toma ventaja de la amplia disponibilidad de navegadores Web para convertirlos en HMI distribuidas. Es posible generar sesiones remotas en dispositivos iOS (iPhone/iPad) y Android con la aplicación gratuita **Parker Remote Manager**.

Características

- Pantalla 7", 10", 15" y 22"
- Opción de Solo Controlador
- Formato de Pantalla Ancha 16:9
- Pantalla Táctil Resistiva Analógica y opción de Capacitiva
- Procesador 1.83 GHz Quad Core
- Memoria RAM de 4GB DDR
- Tarjeta SD 2GB incluida
- Puertos: 2 USB, 2 Serie, 2 LAN
- Bisel de Aluminio IP65
- Sin Ventilador, Sin Ranuras
- Profundidad en Gabinete 34mm
- Sin Límite de Pantallas
- Sin Límite de Alarmas
- Sin Límite de Tags
- Sin Límite de Conexiones
- Conversión de Protocolo entre PLCs
- Visualización, Control y Edición Remotas
- Software de Desarrollo Intuitivo
- Capaz de manejar Gráficos Complejos y Animaciones
- Datos Históricos de Alarmas
- Gráfica de Tendencia en Tiempo Real
- Funciones Avanzadas de Seguridad para Uno o Múltiples Usuarios
- Gráficos de Alta Resolución y Colores Vividos

Descarga gratis la aplicación
Parker Remote Manager



Disponible en App Store
y Google Play




ENGINEERING YOUR SUCCESS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Características	XTA-000	XTA-007	XTA-010	XTA-015	XTA-022
Pantalla	Sin pantalla	7"	10.1"	15.6"	21.5"
Resolución	Puertos HDMI y VGA	WVGA (800x480)	WXGA (1280x800)	FWXGA (1366x768)	HD (1920x1080)
Angulo de Visibilidad		140(H) /110(V)	160(H) /160(V)	160(H) /160(V)	178(H) /178(V)
Peso	0.9 Kg	1.2 Kg	1.9 Kg	4.7 Kg	7.7 Kg
Alimentación	12/24 VDC 7W	12/24 VDC 9W	12/24 VDC 11W	12/24 VDC 18W	12/24 VDC 20W
Procesador	Intel Bay Trail N2930 (1.83 GHz Quad Core) con RAM 4GB DDR3L				
Almacenamiento	Tarjeta SD 2GB				
USB	(3) USB 2.0 (1) USB 3.0				(1) USB 2.0 (1) USB 3.0
Serial	(1) RS-232/422/485; (1) RS-232				
Ethernet	(2) 1000 Base-T, RJ45				
Audio	(1) Salida de Audio				
Proteccion IP	IP65 Por el frente				
Certificaciones	CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Clase A, Areas Clasificadas (Class1 Div2), RoHS, REACH				

LAN1: RJ45 – 1000 Base-T
 LAN2: RJ45 – 1000 Base-T
 COM1: DB9 – RS232/RS422/RS485
 COM2: DB9 – RS232



¡Evita el costo y riesgo de actualizar todos tus PLCs a una sola marca!

Con más de 50 protocolos de comunicación la **Terminal Xpress** te permite integrar equipos de diferentes fabricantes en un solo sistema de información.

COMO ORDENAR

Número de Parte	Descripción	
XTA-000-3N2-33	XT, Sin Pantalla, Puertos HDMI y VGA	Entrega Inmediata
XTA-007-3R2-33	XT, Pantalla 7", Touchscreen Resistivo	Entrega Inmediata
XTA-010-3R2-33	XT, Pantalla 10", Touchscreen Resistivo	Entrega Inmediata
XTA-015-3R2-33	XT, Pantalla 15", Touchscreen Resistivo	
XTA-022-3R2-33	XT, Pantalla 22", Touchscreen Resistivo	
XTA-022-3P2-33	XT, Pantalla 22", Touchscreen Capacitivo	

En el tamaño de 22" además del touchscreen resistivo se cuenta con la opción de touchscreen capacitivo, esta es la misma tecnología utilizada en los smartphones y provee una atractiva pantalla con superficie de cristal

Julio Sánchez
 Parker Hannifin de México
 Teléfono: (722) 2754200
contacto@parker.com
www.parker.com/mx

GRE-XT-AF18

