

CONSEJOS DE VENTAS

Racores a presión LF 3600



1

Robusto para aplicaciones exigentes

- **Diseño completamente metálico** en latón niquelado, perfecto para resistir choques mecánicos y entornos externos agresivos
- Resistencia a las chispas, adecuado para aplicaciones **en fabricas automotrices**
- Alta **resistencia a las vibraciones y a la presión**, hasta 30 bar con la tecnología de sujeción de pinzas, que cumple con los requisitos de las industrias **ferroviaria y de transporte**
- Amplia gama de **temperaturas** (de -25 °C a +150 °C) y **fluidos** gracias al sellado FKM

2

Confiable para su tranquilidad

- **El latón niquelado químico de la FDA** cumple con los requisitos de los procesos alimentarios y otras aplicaciones exigentes
- **Proceso** automatizado comprobado **controlado por cámara**
- Control a prueba de fugas al 100 %
- Sistema de gestión de calidad que sigue los requisitos **ISO IATF 16949** de la industria automotriz
- Productos **fabricados en Europa** para garantizar un servicio sustentable