

ARGUMENTAIRE DE VENTE

Raccords instantanés LF 3600



1

Robustes pour les applications exigeantes

- **Conception tout métal** en laiton nickelé, parfaits pour résister aux chocs mécaniques et aux environnements agressifs extérieurs
- Résistance aux étincelles, compatibles avec les applications du **process automobile**
- Haute résistance aux **vibrations** et à la **pression**, jusqu'à 30 bar, grâce à la technologie d'accrochage par pince, répondant aux exigences des industries du **transport** et du **chemin de fer**
- Large gamme de **températures** (-25° à 150°C) et de **fluides** grâce au joint FKM

2

Sûrs pour une utilisation en toute tranquillité

- **Laiton nickelé chimique FDA** conforme aux exigences des applications **alimentaires** et autres environnements sévères
- Processus de fabrication automatisé éprouvé, avec **contrôle caméra**
- Contrôle étanchéité à 100%
- Système de **gestion de la qualité** basée sur les exigences de la norme **ISO IATF 16949** issue de l'industrie automobile
- Produits "**made in Europe**" pour assurer un niveau de service constant et durable