


La solución para sus necesidades


¿Como elegir sus válvulas de bola?

¿Qué tipo de válvula necesitas?


- De cierre esférico



- De punzón



- Lenticular



Representa una interesante alternativa económica en comparación con una válvula de bola

- Válvulas axiales



¿Cuál es su entorno de aplicación?

- Entorno interno o externo
- Riesgo de choques
- La calidad del aire
- Reglamento
- Riesgo de corrosión
- Frecuencia de funcionamiento

¿Cuáles son las condiciones de uso?

- Presión
- La temperatura dentro del sistema
- Requisitos de sellado
- Requisitos de flujo
- 2 vías o 3 vías
- Normalmente cerrado / Normalmente abierto?

¿Qué tipo de fluido se está transportando?

- Compatibilidad de los materiales con el fluido: cuerpo y sellos

¿Qué tecnología se requiere para conectar sus válvulas de bola?

- Compresión
- Hilo de rosca
- Conexión Push-in

¿Ha considerado los requisitos adicionales del producto?

- Racores de compresión de anillo
- Tubos
- Válvulas de solenoide

¿Qué otras funciones se requieren?

- Bloqueable
- Ventilación
- Frecuencia de funcionamiento
- Eléctrico o neumático

Identificación de nuestras referencias

0402 04 10

Tipo de válvula	Ø de paso	Rosca
0400	04 = 4 mm	10 = 1/8"
0401	05 = 5 mm	13 = 1/4"
0402	...	...
...	40 = 40 mm	48 = 2"

Descripción de las especificaciones del producto

	Materiales	Fluidos	Presión máxima (bar)	Temperaturas		Página
				Min.	Max.	
Válvulas						
Serie universal y semi-especial, de cuerpo esférico 	Latón matizado niquelado	Aire comprimido Otros fluidos (ver tabla de compatibilidad en este capítulo)	40	-40°C	+80°C 100°C: consúltenos	444
Serie universal con purga 	Latón matizado niquelado	Aire comprimido Otros fluidos (ver tabla de compatibilidad en este capítulo)	40	-40°C	+80°C	447
Serie universal precintable 	Latón matizado niquelado, sistema de bloqueo de acero zincado y epoxi	Aire comprimido Otros fluidos (ver tabla de compatibilidad en este capítulo)	40	-40°C	+80°C	448
Serie universal ligera 	Latón matizado crudo o niquelado	Aire comprimido Otros fluidos (ver tabla de compatibilidad en este capítulo)	20	-20°C	+80°C	449
Serie DVGW, de cuerpo esférico 	Latón niquelado	Aire comprimido Otros fluidos (ver tabla de compatibilidad en este capítulo)	40	-40°C	+170°C	451
Serie estándar, de cuerpo esférico 	Latón niquelado o cromado	Aire comprimido Otros fluidos (ver tabla de compatibilidad en este capítulo)	30	-20°C	+130°C	452
Serie acero inoxidable, de cuerpo esférico 	Acero inoxidable 316L	Todos los fluidos	35	-20°C	+150°C	454
Cierre esférico, serie alta presión 	Latón zincado	Aire comprimido, lubricantes, gases	300	-15°C	+80°C	456
Cierre esférico, serie mini 	Polímero técnico/ Latón niquelado	Aire comprimido	10	-20°C	+80°C	457
LIQUIfit® Cierre esférico 	Polipropileno	Bebidas, agua, fluidos industriales, CO ² , gases neutros	10	-15°C	+100°C	459
De punzón de latón 	Latón matizado granallado niquelado	Aire comprimido, agua, fluidos industriales Otros fluidos: por favor, contáctenos	120	-20°C	+100°C	461
Serie de punzón de acero inoxidable 	Acero inoxidable 316L	Todos los fluidos	400	-20°C	+180°C	460
Válvula lenticular 	Latón matizado granallado niquelado	Aire comprimido, fluidos abrasivos	16	-20°C	+80°C	462
Válvulas axiales 	Latón niquelado	Aire comprimido, agua, fluidos industriales Otros fluidos: por favor, contáctenos	10	-20°C	+135°C	463