

VERKAUFSTIPPS

LIQUIfit® mit Metalladapter



1

Speziell für **Flüssigkeiten** konzipiert

2

Zuverlässig für sorgenfreies Arbeiten

- Konform mit den anspruchsvollsten **Lebensmittel- und Getränkevorschriften** (NSF, FDA, ACS, WRAS, 1935/2004, DM 174, KTW nur für Edelstahl)
- **Gute Abdichtung** wegen der unübertroffenen niedrigen Pumpwirkung (nur 0,2 mm)
- **Kompaktes** Produkt: 20 bis 40 % kompakter als Mitbewerber
- Bewährter **automatisierter** Prozess mit **Kamerasteuerung**
- 100 % Kontrolle auf Dichtheit
- Starkes Qualitätsmanagementsystem: Zertifizierung **ISO 16949 IATF** für die Automobilindustrie
- Zuverlässiger Service durch **Herstellung in Europa**

3

Robust für anspruchsvolle Anwendungen

- Hohe mechanische Beständigkeit bei **hohen Temperaturen** (+130 °C und 10 bar) für Ø 4, 6 und 8 mm
- Hohe Beständigkeit gegenüber **aggressiven Umgebungen** mit Adapter aus **Edelstahl 316L**, erfüllt die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- **Vernickelte Messingversion** als gute Alternative für **industrielle Fluidanwendungen**

4

Sicherheit zum Schutz der Anwender

- **Bisphenol- und phthalatfrei**
- **Keine Molekülwanderung**, daher perfekte Fluidintegrität mit biobasiertem Polymer

5

Umweltfreundlich

- **Nachhaltiges** Produkt aus biobasiertem Polymer
- Generierung **von 5-mal weniger CO₂** während der Lebensdauer