

# CONSEJOS DE VENTAS

## LIQUIfit® con adaptador metálico



1

Diseñado específicamente para **líquidos**

2

**Confiable** para su tranquilidad

- Cumple con las **normativas de alimentos y bebidas** más exigentes (NSF, FDA, ACS, WRAS, 1935/2004, DM 174, KTW solo para acero inoxidable)
- **Mayor rendimiento de sellado** gracias al menor efecto de bombeo en el mercado (solo 0,2 mm)
- Producto compacto: entre un 20 % y un 40 % más compacto que la competencia
- Proceso **automatizado** comprobado **controlado** por cámara
- Control a prueba de fugas al 100 %
- Sistema sólido de gestión de calidad: certificación de la industria automotriz **ISO 16949 IATF**
- Productos **fabricados en Europa** para garantizar un servicio sustentable

3

**Robusto** para aplicaciones exigentes

- Fuerte resistencia mecánica a **altas temperaturas** (+ 130 °C y 10 bar) para Ø 4, 6 y 8 mm
- Alta resistencia a **entornos agresivos** con el adaptador **de acero inoxidable 316L**, cumple con los requisitos de la industria de alimentos y bebidas
- La versión de **latón niquelado** ofrece una buena alternativa para aplicaciones de **fluidos industriales**

4

**Seguro** para la protección de los usuarios

- **Libre de bisfenol y ftalatos**
- **Sin migración de moléculas** para una perfecta integridad de fluido con polímero de ingeniería de base biológica

5

**Seguro** para el medio ambiente

- Producto sustentable con polímero de base biológica
- Genera **5 veces menos CO<sub>2</sub>** durante su ciclo de vida