

VERKAUFSTIPPS

Industrieventile



Kugelhähne

- Universal-Serie
- Bewährte Zuverlässigkeit durch die **langfristige Dichtwirkung** von Verschleißausgleichsdichtungen rund um die Kugel
- **DVGW**-Serie für **Gas**- und Wasserversorgung

Nadelventile

Für Anwendungen, die eine **präzise manuelle Durchflussregelung** erfordern

Tellerhähne

Kompakt und für **häufige Anwendungen** mit sehr geringem Drehmoment geeignet, eine Alternative zu Kugelhähnen

Axialventile

Mit **pneumatischem oder elektropneumatischem Antrieb** für Fernsteuerung geeignet