

# CONSEJOS DE VENTAS

## Tuberías estándar



1

### Una solución para cada aplicación

- **PA** para necesidades de **presión y resistencia química**
- **PU** para aplicaciones en las que se requiere un pequeño radio de curvatura
- **PE** avanzado, recomendado con racores Liquifit®, que cumple con las normativas de alimentos y bebidas más exigentes

2

### Confiable para su tranquilidad

- **Se ajustan perfectamente a nuestros racores a presión** para ofrecer un equilibrio único entre una fuerza de inserción baja y un alto rendimiento de sellado
- Fiabilidad única gracias a un sólido proceso de extrusión **automatizado y controlado por láser**
- Productos **fabricados en Europa** para garantizar un servicio sustentable

3

### Fácil para obtener más productividad

- Almacenamiento, manipulación y desenrollado sencillos en la opción **"TubePack®"**
- **Marcado** en los tubos para garantizar la identificación permanente y el conocimiento de la longitud restante