

VERKAUFSTIPPS

Edelstahlkupplungen



1

Hohe Beständigkeit für anspruchsvolle Anwendungen

- Der beste Edelstahl (316L) auf dem Markt, der gegen **aggressive** interne und externe **Flüssigkeiten** beständig ist
- **Hohe Temperaturbeständigkeit** (bis +200 °C) und breite **chemische** Kompatibilität durch FKM-Dichtungen
- Ideal für Prozessanwendungen in der **Lebensmittel-, Chemie- und Medizinindustrie**

2

Zuverlässig für sorgenfreies Arbeiten

- **Bewährte Technologien** entwickelt von internen deutschen Ingenieuren
- **Kontrolle durch** Leck- und Funktionstests
- Zuverlässiger Service durch **Herstellung in Europa**