

VERKAUFSTIPPS

LF 3800 Push-In Fittings



1

Robustheit gegenüber aggressiven Umgebungen

- **Vollmetallkonstruktion** aus bestem Edelstahl **316L** für extreme Beständigkeit gegenüber externen und internen Medien
- Hohe **Temperaturbeständigkeit** (bis + 150 °C) und große **chemische Kompatibilität** mit FKM-Dichtungen
- Hohe **Vibrations-** und **Druckbeständigkeit** bis 30 bar durch die Spannzangen-Greiftechnologie
- Ideale Verschraubungen für die **Lebensmittel-, Chemie** und **Medizinbranche**

2

Sicher und **zuverlässig** für sorgenfreies Arbeiten

- **Fluidintegrität** durch Material aus Edelstahl 316L
- Einzigartiges, **hygienisches Design** erleichtert die Reinigung und verhindert Kontaminationen: glatte Oberfläche (Ra 0,8) und keine Rückhaltezone
- Bewährter **automatisierter** Prozess mit **Kamerasteuerung**
- 100 % Kontrolle auf Dichtheit
- **Qualitätsmanagementsystem** gemäß ISO IATF 16949 für die Automobilindustrie
- Zuverlässiger Service durch **Herstellung in Europa**