

# VERKAUFSTIPPS

## LF 3600 Push-In Fittings



1

### Robust für anspruchsvolle Anwendungen

- **Vollmetallkonstruktion** aus vernickeltem Messing, beständig gegen mechanische Stöße und externe aggressive Umgebungen
- Funkenbeständig, geeignet für **Automotive**-Anwendungen **im Werk**
- Hohe **Vibrations-** und **Druckbeständigkeit**, bis zu 30 bar mit der Spannanzgen-Greiftechnologie, erfüllt die Anforderungen **der Transport- und Eisenbahnindustrie**
- Große(r) **Temperaturbereich** (-25 bis +150 °C) und **Medienauswahl** mit der FKM-Dichtung

2

### Zuverlässig für sorgenfreies Arbeiten

- **Chemisch vernickeltes Messing** entspricht den **FDA-Anforderungen** an Lebensmittelprozesse und andere anspruchsvolle Anwendungen
- Bewährter **automatisierter** Prozess mit **Kamerasteuerung**
- 100 % Kontrolle auf Dichtheit
- **Qualitätsmanagementsystem** gemäß ISO IATF 16949 für die Automobilindustrie
- Zuverlässiger Service durch **Herstellung in Europa**